

Mall-ABKW-Abscheider System A NeutraStar

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung /
allgemeiner Bauartgenehmigung

Z-83.8-43



Bestell- Nummer KL. D 400	Nenn- größe NS	Innen- Ø d mm	Gesamt- tiefe H mm	Zulauf- tiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nenn- weite DN	LF- Speicher- menge l	Schwerstes Einzel- teil kg	Gesamt- gewicht kg
---------------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------	--	-----------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

A Ausführung mit Abdeckplatte

Star 3	3	800	1580	770	810	150	184	1.230	1.750
Star 4	4	800	1580	770	810	150	184	1.230	1.750
Star 6	6	800	1580	770	810	150	184	1.230	1.750
Star 8	8	800	1580	770	810	150	184	1.230	1.750
Star 10	10	800	1580	770	810	150	185	1.230	1.750
Star 15	15	1000	1930	820	1110	200	339	1.910	2.630
Star 20	20	1200	2190	1080	1110	200	501	2.320	3.540
Star 30	30	1500	2290	1130	1160	250	737	4.300	5.990
Star 40	40	2000	3275	1165	2110	300	1326	7.690	10.160
Star 50	50	2000	2260	985	1275	300	1349	5.430	8.270
Star 65	65	2000	2260	985	1275	300	1349	5.430	8.290
Star 80	80	2000	3060	1375	1685	400	1469	8.570	11.340
Star 100	100	2500	3060	1375	1685	400	2389	10.970	15.480

A Ausführung mit Schachthals


Star 3 K	3	800	1960	1170	810	150	184	1.220	1.930
Star 4 K	4	800	1960	1170	810	150	184	1.220	1.930
Star 6 K	6	800	1960	1170	810	150	184	1.220	1.930
Star 8 K	8	800	1960	1170	810	150	184	1.220	1.930
Star 10 K	10	800	1960	1170	810	150	185	1.220	1.930
Star 15 K	15	1000	2330	1220	1110	200	339	1.890	2.700
Star 20 K	20	1200	2330	1220	1110	200	501	2.300	3.380
Star 30 K	30	1500	2430	1270	1160	250	737	4.300	5.800
Star 40 K	40	2000	3395	1285	2110	300	1326	7.690	9.270

- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut
- Die selbsttätige Verschlusseinrichtung ist – wenn nicht anders gefordert – für eine Dichte von 0,90 g/cm³ der abzuschiedenden Leichtflüssigkeit tarisiert
- Die vollständige Anlage umfasst zusätzlich eine Sedimentationseinrichtung und einen Probenahmeschacht
- Ausführung mit PE-Auskleidung auf Anfrage
- Der verschleißfreie Koaleszenzeinsatz ist zur Wartung ohne Entleerung herausnehmbar und wieder einsetzbar**
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg/240 kg
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar

Frachtgruppe und Transportpreise siehe Seite 195.

Webcode **M5550**

Ausführung mit Abdeckplatte



Ausführung mit Schachthals

